

MACHINE **GAMME SCIAGE**

Scies sur table **DKR202**

Haute performance pour les professionnels exigeants

DISPONIBLE EN 2 VERSIONS :

DKR202/900 = longueur de coupe 900 mm

DKR202/1100 = longueur de coupe 1 100 mm

Réglette de longueur
de coupe

Rail monté
sur 8 roulements

Châssis en aluminium
ultra robuste

Protection électrique
et thermique



Profondeur de
coupe réglable



Rail de guidage équipé
d'une voie en acier inox
interchangeable



Laser de guidage



Tête de coupe
inclinable à 45°



UTILISATION

Machines flexibles, idéale pour la découpe de carrelage, céramique, marbre...

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Palette comprenant :
- 1x scie sur table
 - 1x kit roues
 - 1x laser de guidage
 - 1x rallonge électrique
 - 1x outillage

LES SYSTÈMES BREVETÉS



RÉFÉRENCE	DKR202-900	DKR202-1100
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Moteur	Électrique 230 V - 1 000 W	Électrique 230 V - 1 000 W
Ø du disque	200 mm	200 mm
Alésage du disque	25,4 mm	25,4 mm
Profondeur de coupe maxi	40 mm (90° et 45°)	40 mm (90° et 45°)
Taille du carreau maxi	900 mm (coupe droite) - 636 mm (coupe diagonale)	1 100 mm (coupe droite) - 775 mm (coupe diagonale)
Vitesse de rotation	2 800 tr/min	2 800 tr/min
Poids	41,10 kg	48 kg
Dimensions (L x l x h)	1 300 x 720 x 940 mm	1 505 x 675 x 1 200 mm

MACHINE GAMME SCIAGE

Les Systèmes brevetés




TT POWER

Moteur électrique conçu avec un alliage de silicium breveté pour des performances de coupe exceptionnelles, surtout en termes de puissance et de refroidissement



SPRAY SYSTEM

Système d'irrigation du disque sur 3 points vitaux : la tranche et les 2 faces
= moins de poussière, durée de vie du disque prolongée





W DEC

Bac de récupération d'eau étagé
= les saletés ne s'accumulent plus dans la pompe



FAST LEG

Serrage rapide et aisé des pieds coulissants = meilleure rigidité et tenue durant la coupe = réduction de l'encombrement lors du stockage (3 machines peuvent être empilées sur une palette)



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pour prolonger la durée de vie de votre scie sur table, pensez à nettoyer la pompe à eau : après chaque utilisation, plongez la pompe à eau dans l'eau claire et faites tourner quelques minutes à vide.